

Sincolaser

4D Ulti-maxtm

Технология 4D HIFU

Это ультимативное решение на рынке косметологического оборудования для омоложения и подтяжки кожи лица и тела. 4D Ulti-Max решает проблему свисания кожи, возрастных и мимических морщин на уровне SMAS-слоя кожи (каркаса кожи), что обеспечивает высокую эффективность и долговечность результата. А с помощью технологии Ultra достигается наилучший эффект при подтяжке носогубных складок и кожи вокруг губ и глаз



4D Ulti-max

Виды манипул

Манипула DotLine

Технология DotLine - это последняя разработка ультразвукового способа подтяжки. Благодаря DotLine, появилась возможность проводить процедуру подтяжки лица на всех участках равномерно и без перекрытий. За одно нажатие можно получить до 12 линий высокоинтенсивной ультразвуковой энергии, регулируемых по длине, ширине и плотности.



4D Ulti-max

Виды манипул

Манипула Ultra

Технология Ultra - инновационная разработка компании Sincolaser, не имеющая аналогов в мире. Системы SMAS-лифтинга не позволяли проводить процедуру на таких участках кожи, как носогубные складки, область вокруг губ и глаз из-за наличия большого количества нервных окончаний. Ultra производит только 1 точку, но в непрерывном режиме, что позволяет не задевать нервных окончания и подтягивать самые труднодоступные морщины и складки, а главное Ultra максимально **безболезненна**




4D Ulti-max

Технология работы

Неинвазивная подтяжка

Уникальность технологии работы заключается в том, что ультразвуковые волны HIFU могут точно проникать на заданную глубину без ущерба для окружающих тканей. Ткани нагреваются только в заданной точке до 65 - 70 °С. Аппарат производит точечные линии на определенной глубине с регулируемыми промежутками между ними. В результате этого процесса коллагеновые волокна, глубоко залегающие в коже лица, становятся плотными и упругими, подтягивая глубокие морщины и омолаживая кожу.



4D Ulti-max

Комплект насадок

В комплекте идут 3 насадки DotLine

Картридж DL 3.0mm для средних слоёв кожи лица

Картридж DL 4.5mm для глубоких слоёв кожи лица

Картридж DL 8.0mm для средних слоев кожи тела



4D Ulti-max

Комплект насадок

В комплекте идут 3 насадки Ultra

Картридж DL 3.0mm для средних слоёв кожи лица

Картридж DL 4.5mm для глубоких слоёв кожи лица

Картридж DL 8.0mm для средних слоев кожи тела



4D Ulti-max

Технические характеристики

Тип энергии	4D HIFU
Насадки DotLine	7MHz: 3.0mm 4MHz: 4.5, 8.0mm
Плотность	1,5 - 2,0mm
Длина линий	5.0 - 25.0mm
Ресурс	20 000 вспышек
Мощность	0,1 - 2,0J
Насадки Ultra	7MHz: 1.5mm 4MHz: 3.0, 4.5mm
Ресурс	60 000 вспышек
Мощность	1.0 - 8.0J
Питание	100-240 VAC, 50/60 Hz
Размеры	46 × 29 × 35см
Вес	12 кг



Наши Контакты


 **Валяров Рустам**

 +86 185 00 647267

 [cosmoequip](#)

 rustam@sincolaser.ru

 sincolaser.ru

 A4, Sinotrans Plaza, Xizhimen North
Street, Beijing, China, 100044

